




CRISOLES REFRACTARIOS

Descripción General :

Los crisoles refractarios REFAL son fabricados con una selección cuidadosa de arcillas crudas plásticas, refractarias y arcilla calcinada, las que se mezclan en equipos especiales y de acuerdo a nuestra propia formulación. Los crisoles son específicamente diseñados para su uso en fundición de minerales en muestras de laboratorio hasta una temperatura máxima de 1200 °C.

Tanto las materias primas vírgenes como el producto terminado son sometidos a controles de calidad que asegure al cliente crisoles libres de contaminación que puedan alterar las muestras de los ensayos para los cuales son usados.

Los crisoles refractarios REFAL se cuecen en hornos de alta temperatura, con esquemas de cocción controlados que aseguren la máxima integridad de los crisoles para soportar la penetración de los metales o escoria en la fundición asimismo a los shock térmicos.



Numero #	a mm	ds ext mm	di ext mm	Peso g	Vol cc	Cap g
8	108	78	50	327	180	30
8,5	118	84	54,5	394	240	35
9	126	87	55	474	250	40
9 G	139	88	54	566	290	50
9,5	159	89	56	614	370	55

Nota: Variaciones en Medidas de +/- 1,5 mm - gr

Propiedades y Usos :

Los crisoles refractarios **REFAL®** están diseñados para ser usados en muestras continuas, con varias repeticiones sin riesgo de contaminación.

Disponibilidad y Empaque:

Diferentes formas y tamaños están disponibles (ver tabla).
El empaque se efectúa en cajas de cartón corrugado (calidad exportación), con separadores interiores.
Empaque en cajas de 25 unidades de crisoles.



REFRACTARIOS REFAL LTDA: Pan. Norte Km 17,5 - Loteo Industrial Sta. Isabel - Lote 2, Sitio H Lampa - Santiago - CHILE - Fono / Fax: 56-2-27387577 Web: www.refal.cl ; email: info@refal.cl

Gerencia General: Málaga N° 115, oficinas 1203-1205-1207. Las Condes – Santiago – Chile – Fono: 56-2-22280908 Email: cabg@refal.cl

REFAL®